

# Aanvullende producten



## **BXAD Adapter**

De BXAD adapter is ontwikkeld voor gebruik met de diverse uitvoeringen van model BX, MBX en HX en wordt geplaatst tussen de body en de sproeierhouder. De adapter dient om een anti-drukklep voor de sproeierhouder te plaatsen.

Het voordeel hiervan is dat de inzetproeier en wervellichaam kunnen worden vervangen zonder dat de toevoerleiding leeg loopt.



## **RXAD Adapter**

De RXAD adapter is ontwikkeld voor gebruik van model RX en wordt geplaatst tussen de body en de sproeierhouder. De adapter dient om een anti-drukklep voor de sproeierhouder te plaatsen.


Het voordeel hiervan is dat de inzetproeier en wervellichaam kunnen worden vervangen zonder dat de toevoerleiding leeg loopt.



## **CRXAD Adapter**

De CRXAD adapter is ontwikkeld voor gebruik met de diverse uitvoeringen van model RX. De adapter wordt, ten behoeve van het reinigen, in plaats van de sproeierhouder in de body geschroefd.

De adapter is bedoeld om na productie de lans met de RX body aan te kunnen sluiten op de camlock koppeling van de CIP installatie.



## **QCRX-AD Adapter**

De QCRX-AD adapter is bestemd voor gebruik met model QRX. De adapter wordt, ten behoeve van het reinigen, gekoppeld aan de camlock koppeling. Deze adapter is bedoeld om na productie de lans met de snelkoppeling aan te kunnen sluiten op de camlock koppeling van de CIP installatie.



## **CBXS Body**

Deze body uit de BX serie heeft de vorm van een camlock koppeling en kan na productie compleet met lans aangesloten worden op het CIP systeem. De body is leverbaar met een lasaansluiting, 1/4" of 3/8" binnendraad aansluiting, of een lasaansluiting.



## **Lecithine sproeier**

Deze speciale tweestofsproeier met slijtvaste luchtkap is verkrijgbaar in diverse capaciteiten en aansluitingen.

In de mengkamer van de sproeier wordt lecithine gemengd met stoom.

Hierdoor ontstaat een bijzonder fijne nevel van lecithine.